

Erdi**Ideal skardos žirklys su HSS ašmenimis, dešiniojo pjovimo, Visas ilgis: 260mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	766350 260
GTIN	4010220000274
Produktų klasė	73X

Aprašymas

Modelis:

Žirklių galvutė kaldinta šampavimo būdu, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu. Reguluojama pramoninė srieginė jungtis, dviguba svirties transformacija su įmontuota atidarymo spyruokle.

Žirklių galvutė su **HSS ašmenimis** (HRC 65). Ypač patvarūs ašmenys. Kojelės iš lakštinio plieno, nikeliuotos. 2-jų komponentų rankena su rankas tausojančiu, patogiu minkštos medžiagos įdėklų.

Pjovimo galia: skardos iki 1,8 mm; V2A skardos iki 1,2 mm.

Paskirtis:

Ištisiniams tiesiems ir figūriniams pjūviams.

Techninis aprašymas

visas ilgis	260 mm
Ašmenų ilgis	33 mm
Paskirtis	dešiniojo pjovimo
Produkto rūšis	Žirklys

Priedai

Remonto rinkinys Ideal skardos žirklys	766020
--	--------

