

**Erdi****Ideal skardos žirklys su 2 komponentų rankenomis, dešiniojo pjovimo, Visas ilgis: 260mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	766000 260
GTIN	4010220019283
Produktų klasė	73X

## Aprašymas

### Modelis:

Žirklių galvutė kaldinta štapavimo būdu, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu. Reguluojama pramoninė srieginė jungtis, dviguba svirties transformacija su įmontuota atidarymo spyruokle.

Smulkiai dantyti. Žirklių galvutė iš **nerūdijančiojo plieno** (HRC 58 60), kojelės iš nerūdijančiojo plieno, nikeliuotos. 2-jų komponentų rankena su rankas tausojančia, patogia suimti zona.

**Pjovimo galia:** skardos iki 1,8 mm; V2A skardos iki 1,2 mm.

### Paskirtis:

Ištisiniams tiesiems ir figūriniams pjūviams.

## Techninis aprašymas

Ašmenų ilgis	33 mm
visas ilgis	260 mm
Paskirtis	dešiniojo pjovimo
Produkto rūšis	Žirklys

## Priedai

Remonto rinkinys Ideal skardos žirklys	766020
--	--------

