



## Dinamometrinis atsuktuvas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 300cNm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	659933 300
GTIN	4013288192158
Produktų klasė	63F

### Aprašymas

#### Modelis:

**Ergonomiška** rankena be didelių pastangų galima perduoti reikalaujamus sukimo momentus. Su **Rapidaptor** greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C6,3 ir E6,3 kotu. Sukimo momentas nustatomas ranka mikrometro skalėje (arba dydžiui 600 su integruotu pagalbinio įrankiu arba veržliarakčiu SW17).

#### Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina. Atsilaisvinimo momentas neribotas.

#### Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor laisvosios eigos movos kotą galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (Nr. 675035 dydis 6.3F).

### Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	300 cNm
Indikatorius	analoginis
Skalės padalijimas, 1 padala =	10 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3

Sūkių momento ribos	120 - 300 cNm
Sūkių momento ribos	1,2 - 3 Nm
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Bendras ilgis L	155 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Svoris	122 g
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Gamintojo pavadinimas	7400
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

## Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis atsuktuvus Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20