



Dinamometrinis atsuktuvas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 600cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659933 600
GTIN	4013288101730
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena be didelių pastangų galima perduoti reikalaujamus sukimo momentus. Su **Rapidaptor** greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C6,3 ir E6,3 kotu. Sukimo momentas nustatomas ranka mikrometro skalėje (arba dydžiui 600 su integruotu pagalbiniu įrankiu arba veržliarakčiu SW17). Su pistoleto formos rankena didelių sukimo momentų perdavimui.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina. Atsilaisvinimo momentas neribotas.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789. Rapidaptor laisvosios eigos movos kotą galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (Nr. 675035 dydis 6.3F).

Techninis aprašymas

Skalės padalijimas, 1 padala =	25 cNm
Indikatorius	analoginis

maksimalus sukimo momentas	600 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Sūkių momento ribos	300 - 600 cNm
Sūkių momento ribos	3 - 6 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Feedback	ryškus
Bendras ilgis L	150 mm
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Svoris	122 g
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Gamintojo pavadinimas	7400 Pistole
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas
Dinamometrinis atsuktuvus
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

