



Lenktos plokščios apvalios replės izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 220mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	713380 220
GTIN	4007582014766
Produktų klasė	76B

Aprašymas

Modelis:

Induktyvaus grūdinimo preciziniai ašmenys (apie 64 HRC) stygų vielai. Ilgos, ovalių galų žiaunos su „WAVE-Profil“ sugriebti jautrioms dalims, pvz., sriegiuotiems strypams arba kabeliams. Žiaunos priekinėje srityje viduje rantytos. Kojelės su storasieniu apvaskalu **iki 1000 V izoliuotos pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Paskirtis:

Idealu elektros instaliavimo darbams - lenktos formos konstrukcija patogi ir neužstoja vaizdo darbo vietoje.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, neizoliuotos replės. Rankenos kelių komponentų apvaskaluose.

Techninis aprašymas

visas ilgis	220 mm
Žiaunų ilgis	65 mm
Žiočių forma	ovalūs smailūs galai, įgaubti
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Žiaunų savybės	Indukciniu būdu grūdinti preciziniai ašmenys (apie 64 HRC)
Žiaunų modelis	vidus rifliuotas
Rankena	Daugiakomponentis apvaskalas

Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	neapdirbtas paviršius
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės