

**Tiesios adatinės replės, Visas ilgis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	715000 160
GTIN	4003773044475
Produktų klasė	73F

Aprašymas**Modelis:**

Su itin ilgomis ir plonomis, ovalių galų žiaunomis. 3 mm pločio ir 1 mm aukščio smaigaliai. Žiaunų vidinė dalis glotni. Replės su juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastikų padengtos rankenos.

Tiesi forma.

Standartas:

DIN ISO 5743

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

Techninis aprašymas

visas ilgis	160 mm
Žiaunų ilgis	55 mm
Žiočių forma	ovalūs smailūs galai, tiesūs
Norma	DIN ISO 5743
Žiaunų modelis	lygus vidus
Rankena	su plastikine danga
Replių medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva

Replių paviršius

su juoda antikorozine
danga, poliruota galvutė

Produkto rūšis

Sugriebimo replės