

Garant**Lenktos replės prailgintomis žiaunomis izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	713710 160
GTIN	4045197501486
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.

Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvaskalais su patogiu paimti **Haptoprene** paviršiumi.

Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	160 mm
Žiaunų ilgis	50 mm
Žiočių forma	ovalūs smailūs galai, lenktomis žiaunomis (maždaug 40°–45°)
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5745
Žiaunų savybės	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC)

Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti
Rankena	Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės