



## Mechanikų replės, chromuotos ovalios-smailios, lenktos 40°, Visas ilgis: 200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	716700 200
GTIN	4003773043669
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtos, ilgos žiaunos, vidinė pusė šiurkšti. Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

#### Standartas:

**DIN ISO 5745**

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	200 mm
Žiaunų ilgis	73 mm
Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti
Žiočių forma	ovalūs smailūs galai, lenkti
Norma	DIN ISO 5745
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje
Paviršius	chromuotas

Produkto rūšis

Sugriebimo replės