



Dinamometrinis atsuktuvas be skalės, Maksimalus sukimo momentas: 120cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659934 120
GTIN	4013288102911
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena be didelių pastangų galima perduoti reikalaujamus sukimo momentus. Su **Rapidaptor** greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C6,3 ir E6,3 kotu. Sukimo momento nustatymas dinamometrinio tikrintuvu (Nr. 654300 - 654460) ir 6-briauniu raktu SW7 (arba SW10, kai dyd. 600). **Gamykloje atsuktuvai nustatomi dažniausiai reikalingam sukimo momentui.**

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina. Atsilaisvinimo momentas neribotas.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor laisvosios eigos movos kotą galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (Nr. 675035 dydis 6.3F).

Techninis aprašymas

1 sūkis (360°) atitinka	10 cNm
maksimalus sukimo momentas	120 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
nustatytas sukimo momentas	0,3 Nm

Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Sūkių momento ribos	30 - 120 cNm
Sūkių momento ribos	0,3 - 1,2 Nm
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Svoris	180 g
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis suregulavimas
Feedback	ryškus
Bendras ilgis L	155 mm
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibravimas	O6
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Gamintojo pavadinimas	7400 pre-set, 105 mm
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas ir nustatymas Dinamometrinis atsuktuvus be skalės
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

Priedai

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TST“
Maksimalus sukimo momentas 2 Nm

654300 2