



Tiesios replės prailgintomis žiaunomis izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 160mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 713300 160 |
| GTIN | 4003773033806 |
| Produktų klasė | 73F |

Aprašymas

Modelis:

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.

Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------|--|
| visas ilgis | 160 mm |
| Žiaunų ilgis | 50 mm |
| Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas |
| Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, tiesūs |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Norma | DIN ISO 5745 |
| Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC) |
| Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | chromuotas |
| Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |