



Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 14mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 116320 14 |
| GTIN | 4045197029430 |
| Produktų klasė | 12C |

Aprašymas

Modelis:

Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, **ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.**

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------|
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 108 mm |
| Nominalusis Ø D _c | 14 mm |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 0,16 mm/aps, |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Bendras ilgis L | 189 mm |
| Morzės kūgio MK dydis | 1 |
| Norma | DIN 345 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 87 mm |
| Smailas kampas | 118 laipsniai |
| Kotas | Morzės kūgis |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS |
| Tipas | N |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 40 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 30 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 25 m/min | P |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 25 m/min | K |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |