

**45° lenktos adatinės replės, Visas ilgis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	715100 160
GTIN	4003773046790
Produktų klasė	73F

**Aprašymas****Modelis:**

Su itin ilgomis ir plonomis, ovalių galų žiaunomis. 3 mm pločio ir 1 mm aukščio smaigaliai. Žiaunų vidinė dalis glotni. Replės, dengtos juoda antikorozinė danga, galvutė poliruota, plastikų padengtos rankenos.

45° lenktos žiaunos.

**Standartas:****DIN ISO 5743****Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

**Techninis aprašymas**

visas ilgis	160 mm
Žiaunų ilgis	55 mm
Žiočių forma	ovalūs smailūs galai, lenkti 45°
Norma	DIN ISO 5743
Žiaunų modelis	lygus vidus
Rankena	su plastikine danga
Replių medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva

Replių paviršius

su juoda antikorozine  
danga, poliruota galvutė

Produkto rūšis

Sugriebimo replės