



Mechanikų replės, chromuotos ovaliais ir smiliais galais, įgaubtos, Visas ilgis: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	716800 200
GTIN	4003773017134
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos, ilgos žiaunos, vidinė pusė šiurkšti. Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

Techninis aprašymas

visas ilgis	200 mm
Žiaunų ilgis	73 mm
Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti
Žiočių forma	ovalūs smailūs galai, įgaubti
Norma	DIN ISO 5745
Forma	lenktas
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje

Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Sugriebimo replės