



Tiesios replės prailgintomis žiaunomis izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	713300 200
GTIN	4003773022831
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.

Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	200 mm
Žiaunų ilgis	73 mm
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Žiočių forma	ovalūs smailūs galai, tiesūs
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5745
Žiaunų savybės	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės