



## Lenktos replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvaskalais, Visas ilgis: 160mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	713500 160
GTIN	4003773016007
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.

Chromuotos replės, kelių komponentų apvaskalai. Pasisukantys, elastingi tikslūs smaigaliai.

#### Standartas:

**DIN ISO 5745**

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	160 mm
Žiaunų ilgis	50 mm
Žiočių forma	ovalūs smailūs galai, lenkti (40°–45°)
Norma	DIN ISO 5745
Žiaunų savybės	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti
Rankena	Daugiakomponentis apvaskalas

Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štapavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės