



Dinamometrinis atsuktuvas be skalės, Maksimalus sukimo momentas: 600cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659934 600
GTIN	4013288102935
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena be didelių pastangų galima perduoti reikalaujamus sukimo momentus. Su **Rapidaptor** greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C6,3 ir E6,3 kotu. Sukimo momento nustatymas dinamometrinio tikrintuvu (Nr. 654300 - 654460) ir 6-briauniu raktu SW7 (arba SW10, kai dyd. 600). **Gamykloje atsuktuvai nustatomi dažniausiai reikalingam sukimo momentui.** Su pistoleto formos rankena didelių sukimo momentų perdavimui.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina. Atsilaisvinimo momentas neribotas.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor laisvosios eigos movos kotą galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (Nr. 675035 dydis 6.3F).

Techninis aprašymas

nustatytas sukimo momentas	3 Nm
maksimalus sukimo momentas	600 cNm
1 sūkis (360°) atitinka	50 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Sūkių momento ribos	300 - 600 cNm
Sūkių momento ribos	3 - 6 Nm
Feedback	ryškus
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis sureguliuavimas
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Bendras ilgis L	150 mm
Svoris	266 g
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Kalibravimas	O6
Priveržimo kryptis	Dešinysis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Gamintojo pavadinimas	7400 pre-set, pistol handle
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas ir nustatymas Dinamometrinis atsuktuvus be skalės
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

Priedai

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TST“
Maksimalus sukimo momentas 10 Nm

654300 10