

**Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, poliruotos, Visas ilgis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	713150 125
GTIN	4003773015932
Produktų klasė	73F

Aprašymas**Modelis:**

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.

Replės, dengtos juoda antikorozine danga, poliruota galvutė. Rankenos padengtos plastikumu. Pasisukantys, elastingi tikslūs smaigaliai.

Standartas:**DIN ISO 5745****Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	125 mm
Žiaunų ilgis	27 mm
Rankena	su plastikine danga
Žiočių forma	ovalūs smailūs galai, tiesūs
Norma	DIN ISO 5745
Žiaunų savybės	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius

su juoda antikoroziine
danga, poliruota galvutė

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės