



## Dinamometrinių raktų rinkinys, Maksimalus sukimo momentas: 250cNm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	659938 250
GTIN	3148516763693
Produktų klasė	63V

### Aprašymas

**Modelis:**

Tvirtas dinamometrinis atsuktuvus, reguliuojamas mikrometro skale be paralakso. 1/4 colio vidinis kvadratas rankenos gale.

**Funkcija:**

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, atsuktuvus duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Turinys:**

9 antgaliai įvairiems varžtams: po 1 vnt.: PZ 1-2-3; 6-briaunis 3-4-5 mm; plokščias 4,5-6,5-8

terkšlės rankena: Nr. 659937

antgalių ilgintuvas: 100 mm

dinamometrinis raktas Nr. 659936: 1 vnt. dyd. 250

**Pastaba:**

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

### Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	250 cNm
Kalibravimas	O1

Suveikimo signalas	akustinis
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Matavimo prietaisai	mechaninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Duomenys protokoluojami	ne
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Indikatorius	analoginis
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Norma	ISO 6789
Antgalių laikiklis	D 6,3
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

## Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis atsuktuvus Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale Maksimalus sukimo momentas 250 cNm	659936 250
Dinamometrinis atsuktuvus su skale Maksimalus sukimo momentas 1000 cNm	659936 1000
Rankena su perjungiamą terškile	659937