

**Lenktos replės prailgintomis žiaunomis, poliruotos, Visas ilgis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	713550 160
GTIN	4003773015994
Produktų klasė	73F

**Aprašymas****Modelis:**

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.

Replės, dengtos juoda antikorozine danga, poliruota galvutė. Rankenos padengtos plastikumu. Pasisukantys, elastingi tikslūs smaigaliai.

**Standartas:****DIN ISO 5745****Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyva.

**Techninis aprašymas**

visas ilgis	160 mm
Žiaunų ilgis	50 mm
Žiočių forma	ovalūs smailūs galai, lenkti (40°–45°)
Norma	DIN ISO 5745
Žiaunų savybės	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyva

Paviršius

su juoda antikoroziine danga

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės