

KANON
Dinamometrinis atsuktuvas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 300cNm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	659949 300
GTIN	4580125347564
Produktų klasė	66F

Aprašymas
Modelis:

Galima nustatyti pagal mikrometrinę skalę. Profiliuota rankena iš lengvojo metalo.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, atsuktuvas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Indikatorius	analoginis
Ø	34 mm
maksimalus sukimo momentas	300 cNm
Skalės padalijimas, 1 padala =	1 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Antgalių laikiklis	F 6,3
Sūkių momento ribos	40 - 300 cNm
Sūkių momento ribos	0,4 - 3 Nm
Feedback	ryškus

Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Bendras ilgis L	157 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Svoris	214 g
Kalibravimas	O3
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis atsuktuvus dvipusis
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2