



Dinamometrinis atsuktuvas, Tipas: TX15



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 659950 TX15 |
| GTIN | 4013288191335 |
| Produktų klasė | 63F |

Aprašymas

Modelis:

Pasiteisinusi ergonomiška rankena, nuo 5 Nm; pistoleto formos. Kiekvienas atsuktuvas nustatytas konkretaus dydžio varžtui **tinkamu sukimo momentu**.

Rankenoje esančios mechaninės dalys fiksavimo žiedu apsaugomos nuo netyčinio perreguliuavimo. Varomosios kiaurymės dydis ir sukimo momentas įspaustas rankenos gale.

Pasiekęs nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas girdimai ir juntamai atsilaisvina. **Daugiau veržti varžto nebegalima.**

Dyd. 2–4 tinka varžtams su vidiniu šešiabriauniu.

Dyd. TX6–TX20 - varžtams su **Torx® profiliu**.

Dyd. 6IP – 20IP – varžtams su **TorxPlus® profiliu**.

Paskirtis:

Idealiai tinka keičiamosioms plokštelėms montuoti.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Geležtės ilgis | 65 mm |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±10 % |
| nustatytas sukimo momentas | 300 cNm |

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| nustatytas sukimo momentas | 3 Nm |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas |
| Svoris | 118 g |
| Feedback | ryškus |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Atlaisvinimo principas | mechaninė slydimos mova |
| Matavimo būdas | Sukimo momentas |
| Padalos vertė, pasirenkama | cNm |
| Bendras ilgis L | 175 mm |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | pirminis suregulavimas |
| Prijungimo forma | fiksuota |
| Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas |
| Duomenys protokoluojami | ne |
| Matavimo prietaisai | mechaninis |
| Suveikimo signalas | akustinis |
| Suveikimo signalas | jutiklinis |
| Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams |
| Gamintojo pavadinimas | 300 TX |
| Nustatytas užveržimo momentas | taip |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvai |