

KANON
Dinamometrinis atsuktuvas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 500cNm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	659949 500
GTIN	4580125347571
Produktų klasė	66F

Aprašymas
Modelis:

Galima nustatyti pagal mikrometrinę skalę. Profiliuota rankena iš lengvojo metalo.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, atsuktuvas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Indikatorius	analoginis
Ø	40 mm
maksimalus sukimo momentas	500 cNm
Skalės padalijimas, 1 padala =	2,5 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Antgalių laikiklis	F 6,3
Sūkių momento ribos	100 - 500 cNm
Sūkių momento ribos	1 - 5 Nm
Padalos vertė, pasirenkama	cNm

Norma	DIN EN ISO 6789
Svoris	436 g
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Bendras ilgis L	200 mm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Feedback	ryškus
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Kalibravimas	O3
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas
Dinamometrinis atsuktuvus dvipusis
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2