



Sukimo momento stiprintuvas skardiniame lagamine, Maksimalus sukimo momentas: 800Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659975 800
GTIN	4018754186785
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis, rankiniu būdu valdomas sukimo momento multiplikatorius, kad varžtai būtų priveržiami kontroliuojant. Stiprintuvas ir atrama iš aukštos kokybės plieno. Su pavarų dėžės apsauga nuo perkrovos. **Išėjimo pavara** su vidiniu keturbriauniu varantiesiems įrankiams, pvz., terkšlei, skersiniai rankenai, dinamometriniam raktui. Prasminga valdyti dinamometriniu raktu, kad būtų galima patikrinti maksimalią prietaisų apkrovą ir varžtų priveržimo vertes. **Išėjimo pavara** su išoriniu keturbriauniu, skirtu užmaunamų raktų antgaliams tvirtinti (dėl didelių sukimo momentų geriausiai naudokite didelės mašinų varžtų antgalius).

Tikslios planetinės pavaros garantuoja tikslų sukimo momentų perdavimą su ilgalaikiu **±5% tikslumu**. Tiekama lakštinio metalo lagamine.

Privalumai:

Naudojant sukimo momento multiplikatorius, galima perduoti didesnius sukimo momentus, esant atitinkamai mažai svirčiai.

Techninis aprašymas

Maksimalus sukimo momentas (įeinantis)	229 Nm
Pavarų dėžės perdavimo santykis	4:1
Atraminių įtaisų (reagavimo plokštės) skaičius	1
Išėjimo kvadratas	3/4 in

Svoris	2 kg
Maksimalus sukimo momentas	800 Nm
Apsauga nuo perkrovos	taip
Grįžtamosios eigos fiksatorius	ne
Sukimo momento perdavimas / efektyvusis jėgos padidinimas	1:3,5
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
rekomenduojamas dinamometrinis raktas / priveržimo sritis	250 Nm
Ø D	66 mm
Ilgis l	215 mm
Aukštis H	85 mm
Matavimo prietaisai	mechaninis
Matavimo tikslumas	5 %
Serija	MULTIPOWER MP300
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas