

Įrankių rinkinys montuotojams, 107 vnt. su įrankių dėže iš lakštinio plieno



Užsakymo data

Užsakymo numeris	680350
GTIN	2050001016447
Produktų klasė	66H

Aprašymas

Paskirtis:

Vertingi kokybiški įrankiai **renginių, mašinų, prietaisų ir t.t. techninei priežiūrai ir profilaktikai.**

Tiekimo sudėtis:

Smailusis skriestuvas: 1 vnt. Nr. 457600 dyd. 200

Ženklavimo adatos, dvipusės: 1 vnt. Nr. 458400

STABILA® medinė liniuotė: 1 vnt. Nr. 466005 dyd. 2

DICK dildžių dirbtuvėms rinkinys, įkartų dydis 2, su rankena, suvyniojamame dėkle: 1 vnt. Nr. 517200 dyd. 200 (5 vnt.)

Įvairių dydžių raktų dildės plastikiniame dėkle: 1 vnt. Nr. 518930 (6 vnt.)

Vielinis šepetys, 3-jų eilių: 1 vnt. Nr. 575000 dyd. 3

Pjūklas metalui su pjūkleliu: 1 vnt. Nr. 580700 dyd. 300

GARANT mini siaurapjūklis: 1 vnt. Nr. 581195

GARANT veržliarakčiai abiem atvirais galais 6 – 34 mm su laikikliu: 1 vnt. Nr. 610610 dyd. 12 (6×7 – 30×34 mm) su 1 vnt. Nr. 611500 dyd. 12

GARANT dvikilpiai veržliarakčiai 6 – 22 mm: 1 vnt. Nr. 615610 dyd. 8 (6×7 – 19×22 mm)

6-briaunių lenktų raktų rinkinys plastikiniame lagamine: 1 vnt. Nr. 626072 dyd. 9 (1,5 - 10 mm)

L formos raktas Torx® varžtams: 1 vnt. Nr. 624857 dyd. 8 (TX6 – TX25)

Užmaunamų raktų rinkinys 1/2 colio: 1 vnt. Nr. 637718 dyd. 6 (iš 16 dalių)

GARANT plokščių atsuktuvų rinkinys: 1 vnt. Nr. 660036 dyd. 5 (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools trumpų atsuktuvų rinkinys varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 664100 dyd. 6,5

PB Swiss Tools lenktų/L formos raktų rinkinys varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 664800 dyd. 6,5

PB Swiss Tools įtampos iki 250 V matuoklis: 1 vnt. Nr. 665020 dyd. 3,5

GARANT Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 667702 dyd. 1; 2
 Kombinuotos replės: 1 vnt. Nr. 703000 dyd. 180
 Vamzdinės replės: 1 vnt. Nr. 706151 dyd. 250
KNIPEX® žnyplės: 1 vnt. Nr. 706610 dyd. 210
 Universalios replės-žnyplės: 1 vnt. Nr. 708205 dyd. 250
 Replės prailgintomis žiaunomis su ašmenimis: 1 vnt. Nr. 713200 dyd. 160
 Tiesios replės vidiniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719805 dyd. J2
 Tiesios replės išoriniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719905 dyd. A2
 Šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 725250 dyd. 160
RENNSTEIG plokščias kaltas: 1 vnt. Nr. 740500 dyd. 175
RENNSTEIG kryžminis kaltas: 1 vnt. Nr. 740600 dyd. 150
RENNSTEIG pramuštuvų rinkinys ir žymekliai: 1 vnt. Nr. 745600 dyd. 6 (2 – 6 mm; 120 mm)
 Šaltkalvio plaktukai su 3K kotu: Po 1 vnt. Nr. 750450 dyd. 300; 500
 Plastikinis plaktukas: 1 vnt. Nr. 754500 dyd. 32
 Ideal skardos žirklys su perdava: 1 vnt. Nr. 766042 dyd. 260
 Elektriko žirklys: 1 vnt. Nr. 769005 dyd. 130
PB Swiss Tools gilintuvas: 1 vnt. Nr. 831700 dyd. 110
 Fiksuotas kabelių peilis: 1 vnt. Nr. 844300 dyd. 175
 Plastikinė tepalinė: 1 vnt. Nr. 083532 dyd. 125
 Žibintuvėlis, LED: 1 vnt. Nr. 081437 dyd. BLACK
 Izoliacinė juosta, juoda: 1 vnt. Nr. 083654 dyd. BLACK
 Žymeklis, mėlynas: 1 vnt. Nr. 085154 dyd. B
 Įrankių dėžė iš lakštinio plieno: 1 vnt. Nr. 693455 dyd. 5/530
Pastaba:
Įrankis tiekiamas be pakuotės.

Techninis aprašymas

Įmontuotų baterijų Nr.	081557 LR3
Baterijų kiekis	3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Įrankių rinkinys

Priedai

Universalių dildžių rinkinys, 5 vnt., suvyniojamame dėkle kartos dydis 2 Ilgis be antgalio 200 mm	517200 200
Įtampos indikatorius Ašmenų plotis 3,5 mm	665020 3,5

Izoliacinė juosta Spalva BLACK	083654 BLACK
Smailusis skriestuvas Ilgis l 200 mm	457600 200
Atsuktuvų rinkinys su 2K Haptoprene rankena varžtams su įpjova Atsuktuvų skaičius 5	660031 5
Raktų dildžių rinkinys, 6 vnt.plastikiniame krepšyje	518930
Dvipusių veržliarakčių rinkinys Raktų skaičius 12	610610 12
Ideal skardos žirklys su 2 komponentų rankenomis Visas ilgis 260 mm	766042 260
Fiksavimo žiedų replės Tipas A2	719905 A2
Lenkta ženklinimo adata	458400
Permanentinis žymeklis Dura-Ink® 15 Žymeklio spalva B	085154 B
Mini pjūklasErgonomiška rankena	581195
Plokščias kaltas Visas ilgis 175 mm	740500 175
Pjūklas metalui 317su pjūkleliu iš bimetalo, 24 dantys	580700
Nelankstomas kabelių peilis	844300
Kryžminis kaltas Visas ilgis 150 mm	740600 150
Šaltkalvio plaktukas su 3K kotu Svoris be koto 500 g	750450 500
Atsuktuvai su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	667690 1
L formos raktų rinkinys Torx® varžtamsfosfatuoti Atsuktuvų skaičius 11	624870 11
Šaltkalvio plaktukas su 3K kotu Svoris be koto 300 g	750450 300
6- briaunių lenktų raktų rinkinysnikeliuoti Atsuktuvų skaičius 9	626072 9
Vielinis rankinis šepetysLygūs šeriai iš plieninės vielos 0,35 mm Darbinių eilių skaičius 3	575000 3
Įrankių dėžė iš lakštinio plieno „Extra“ Tipas 5/530	693455 5/530
Plastikinė tepalinė su išleidimo vamzdeliu Talpa 125 ml	083532 125
Fiksavimo žiedų replės Tipas J2	719805 J2
Lenktas atsuktuvai varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 6,5 mm	664800 6,5
	769005 130

Elektriko žirklys, nikeliuotose laidų pjovikliu Visas ilgis 130 mm

Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 16 vnt. Tipas 6

637718 6

Atsuktuvai varžtamams su įpjova, trumpas Ašmenų plotis b 6,5 mm

664100 6,5

Kombinuotos replės iš vanadžio, neapdirbtos Visas ilgis 180 mm

703000 180

LED kišeninis prožektorius su baterijomis Spalva BLACK

081437 BLACK

Sunkios žnyplės Visas ilgis 210 mm

706610 210

Plastikinis plaktukas su Cellidor antgaliais Plaktuko galvutės Ø 32 mm

754500 32

Universalios suspaudimo replės su prizminėmis žiaunomis Visas ilgis 250 mm

708205 250

Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, neapdirbtos Visas ilgis 160 mm

713200 160

Pramuštuvų rinkinys plastikiniame dėkle Įrankių skaičius 6

745600 6

Šoninio kirpimo žnyplės, neapdirbtos Visas ilgis 160 mm

725250 160

Gilintuvas su plastikine rankena Geležties ilgis 110 mm

831700 110

Atsuktuvai su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtamams Kryžminių įpjovų dydis 2

667690 2

Vamzdinės replės su plastikiniu apvalkalu Visas ilgis 250 mm

706151 250

Įrankių rinkinys montuotojams, 107 vnt. be dėžės

680355

Medinė sulankstoma liniuotė, geltona Ilgis 2 m

466005 2