



Dinamometrinis atsuktuvas, Tipas: 2,5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659950 2,5
GTIN	4013288096432
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Pasiteisinusi ergonomiška rankena, nuo 5 Nm; pistoleto formos. Kiekvienas atsuktuvas nustatytas konkretaus dydžio varžtui **tinkamu sukimo momentu**.

Rankenoje esančios mechaninės dalys fiksavimo žiedu apsaugomos nuo netyčinio perreguliuavimo. Varomosios kiaurymės dydis ir sukimo momentas įspaustas rankenos gale.

Pasiekęs nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas girdimai ir juntamai atsilaisvina. **Daugiau veržti varžto nebegalima.**

Dyd. 2–4 tinka varžtams su vidiniu šešiabriauniu.

Dyd. TX6–TX20 - varžtams su **Torx® profiliu**.

Dyd. 6IP – 20IP – varžtams su **TorxPlus® profiliu**.

Paskirtis:

Idealiai tinka keičiamosioms plokštelėms montuoti.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Geležtės ilgis	65 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±10 %
nustatytas sukimo momentas	200 cNm

nustatytas sukimo momentas	2 Nm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	ryškus
Svoris	124 g
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Prijungimo forma	fiksuota
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Atlaisvinimo vertės nustatymas	pirminis suregulavimas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Bendras ilgis L	175 mm
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Gamintojo pavadinimas	300 Hex
Nustatytas užveržimo momentas	taip
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus