

## Įrankių rinkinys montuotojams, 107 vnt. su X-ABS įrankių lagaminu



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	680352
GTIN	2050001016454
Produktų klasė	66H

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Vertingi kokybiški įrankiai **renginių, mašinų, prietaisų ir t.t. techninei priežiūrai ir profilaktikai.**

#### Tiekimo sudėtis:

Smailusis skriestukas: 1 vnt. Nr. 457600 dyd. 200

Ženklavimo adatos, dvipusės: 1 vnt. Nr. 458400

**STABILA**® medinė liniuotė: 1 vnt. Nr. 466005 dyd. 2

**DICK** dildžių dirbtuvėms rinkinys, įkartų dydis 2, su rankena, suvyniojamame dėkle: 1 vnt. Nr. 517200 dyd. 200 (5 vnt.)

Įvairių dydžių raktų dildės plastikiniame dėkle: 1 vnt. Nr. 518930 (6 vnt.)

Vielinis šepetys, 3-jų eilių: 1 vnt. Nr. 575000 dyd. 3

Pjūklas metalui su pjūkleliu: 1 vnt. Nr. 580700 dyd. 300

**GARANT** mini siaurapjūklis: 1 vnt. Nr. 581195

**GARANT** veržliarakčiai abiem atvirais galais 6 – 34 mm su laikikliu: 1 vnt. Nr. 610610 dyd. 12 (6×7 – 30×34 mm) su 1 vnt. Nr. 611500 dyd. 12

**GARANT** dvikilpiai veržliarakčiai 6 – 22 mm: 1 vnt. Nr. 615610 dyd. 8 (6×7 – 19×22 mm)

6-briaunių lenktų raktų rinkinys plastikiniame lagamine: 1 vnt. Nr. 626072 dyd. 9 (1,5 - 10 mm)

L formos raktas Torx® varžtams: 1 vnt. Nr. 624857 dyd. 8 (TX6 – TX25)

Užmaunamų raktų rinkinys 1/2 colio: 1 vnt. Nr. 637718 dyd. 6 (iš 16 dalių)

**GARANT** plokščių atsuktuvų rinkinys: 1 vnt. Nr. 660036 dyd. 5 (3,5 - 8 mm)

**PB Swiss Tools** trumpų atsuktuvų rinkinys varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 664100 dyd. 6,5

**PB Swiss Tools** lenktų/L formos raktų rinkinys varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 664800 dyd. 6,5

**PB Swiss Tools** įtampos iki 250 V matuoklis: 1 vnt. Nr. 665020 dyd. 3,5  
**GARANT** Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 667702 dyd. 1; 2  
 Kombinuotos replės: 1 vnt. Nr. 703000 dyd. 180  
 Vamzdinės replės: 1 vnt. Nr. 706151 dyd. 250  
**KNIPEX**® žnyplės: 1 vnt. Nr. 706610 dyd. 210  
 Universalios replės-žnyplės: 1 vnt. Nr. 708205 dyd. 250  
 Replės prailgintomis žiaunomis su ašmenimis: 1 vnt. Nr. 713200 dyd. 160  
 Tiesios replės vidiniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719805 dyd. J2  
 Tiesios replės išoriniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719905 dyd. A2  
 Šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 725250 dyd. 160  
**RENNSTEIG** plokščias kaltas: 1 vnt. Nr. 740500 dyd. 175  
**RENNSTEIG** kryžminis kaltas: 1 vnt. Nr. 740600 dyd. 150  
**RENNSTEIG** pramuštuvų rinkinys ir žymekliai: 1 vnt. Nr. 745600 dyd. 6 (2 – 6 mm; 120 mm)  
 Šaltkalvio plaktukai su 3K kotu: Po 1 vnt. Nr. 750450 dyd. 300; 500  
 Plastikinis plaktukas: 1 vnt. Nr. 754500 dyd. 32  
 Ideal skardos žirklys su perdava: 1 vnt. Nr. 766042 dyd. 260  
 Elektriko žirklys: 1 vnt. Nr. 769005 dyd. 130  
**PB Swiss Tools** gilintuvas: 1 vnt. Nr. 831700 dyd. 110  
 Fiksuotas kabelių peilis: 1 vnt. Nr. 844300 dyd. 175  
 Plastikinė tepalinė: 1 vnt. Nr. 083532 dyd. 125  
 Žibintuvėlis, LED: 1 vnt. Nr. 081437 dyd. BLACK  
 Izoliacinė juosta, juoda: 1 vnt. Nr. 083654 dyd. BLACK  
 Žymeklis, mėlynas: 1 vnt. Nr. 085154 dyd. B  
**PARAT**® X-ABS įrankių lagaminas: 1 vnt. Nr. 692671  
**Pastaba:**  
**Įrankis tiekiamas be pakuotės.**

## Techninis aprašymas

Baterijų kiekis	3
Įmontuotų baterijų Nr.	081557 LR3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Įrankių rinkinys

## Priedai

Dvipusių veržliarakčių rinkinys Raktų skaičius 12	610610 12
Fiksavimo žiedų replės Tipas J2	719805 J2

Sunkios žnyplės Visas ilgis 210 mm	706610 210
Gilintuvas su plastikine rankena Geležtės ilgis 110 mm	831700 110
Pramuštuvų rinkinysplastikiniame dėkle Įrankių skaičius 6	745600 6
Vamzdinės replės su plastikiniu apvalkalu Visas ilgis 250 mm	706151 250
Atsuktuvas su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	667690 2
Plokščias kaltas Visas ilgis 175 mm	740500 175
Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys16 vnt. Tipas 6	637718 6
Mini pjūklasErgonomiška rankena	581195
Atsuktuvų rinkinys su 2K Haptoprene rankena varžtams su įpjova Atsuktuvų skaičius 5	660031 5
Smailusis skriestuvas Ilgis l 200 mm	457600 200
Elektriko žirkklės, nikeliuotossu laidų pjovikliu Visas ilgis 130 mm	769005 130
Lenktas atsuktuvas varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 6,5 mm	664800 6,5
Ideal skardos žirkklės su 2 komponentų rankenomis Visas ilgis 260 mm	766042 260
Universalių dildžių rinkinys, 5 vnt., suvyniojamame dėkleĮkartos dydis 2 Ilgis be antgalio 200 mm	517200 200
Lenkta ženklinimo adata	458400
Raktų dildžių rinkinys, 6 vnt.plastikiniame krepšyje	518930
Atsuktuvas su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	667690 1
Pjūklas metalui 317su pjūkleliu iš bimetalo, 24 dantys	580700
Įtampos indikatorius Ašmenų plotis 3,5 mm	665020 3,5
LED kišeninis prožektorius su baterijomis Spalva BLACK	081437 BLACK
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, neapdirbtos Visas ilgis 160 mm	713200 160
L formos raktų rinkinys Torx® varžtamsfosfatuoti Atsuktuvų skaičius 11	624870 11

Izoliacinė juosta Spalva BLACK	083654 BLACK
Plastikinė tepalinė su išleidimo vamzdeliu Talpa 125 ml	083532 125
Kombinuotos replės iš vanadžio, neapdirbtos Visas ilgis 180 mm	703000 180
Nelankstomas kabelių peilis	844300
6- briaunių lenktų raktų rinkinysnikeliuoti Atsuktuvų skaičius 9	626072 9
Atsuktuvus varžtams su įpjova, trumpas Ašmenų plotis b 6,5 mm	664100 6,5
Universalios suspaudimo replės su prizminėmis žiaunomis Visas ilgis 250 mm	708205 250
Fiksavimo žiedų replės Tipas A2	719905 A2
Plastikinis plaktukas su Cellidor antgaliais Plaktuko galvutės Ø 32 mm	754500 32
Šaltkalvio plaktukas su 3K kotu Svoris be koto 300 g	750450 300
Vielinis rankinis šepetysLygūs šeriai iš plieninės vielos 0,35 mm Darbinių eilių skaičius 3	575000 3
Šoninio kirpimo žnyplės, neapdirbtos Visas ilgis 160 mm	725250 160
Šaltkalvio plaktukas su 3K kotu Svoris be koto 500 g	750450 500
Permanentinis žymeklis Dura-Ink® 15 Žymeklio spalva B	085154 B
Kryžminis kaltas Visas ilgis 150 mm	740600 150
X-ABS įrankių lagaminas su dugno įdėklu, 2 įrankių lentomis ir TSA spynomis Tipas 1	692671 1
Įrankių rinkinys montuotojams, 107 vnt.be dėžės	680355
Medinė sulankstoma liniuotė, geltona Ilgis 2 m	466005 2