

**Dinamometrinis atsuktuvas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 300cNm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	659945 300
GTIN	4045197514011
Produktų klasė	62E

**Aprašymas****Modelis:**

Patogi rankena, kad būtų galima be problemų perduoti nustatytus sukimo momentus. Gerai matoma, nuo nešvarumų apsaugota mikrometrų skalė. Fiksatorius rankenos gale nuo netyčinio perreguliuavimo. Į komplektą įeina keičiama geležtė, skirta 1/4 colio antgaliams tvirtinti.

**Funkcija:**

Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl.

**Paskirtis:**

Kontroliuojamam priveržimui, kai nurodytas sukimo momentas nustatytas iš anksto.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pastaba:**

Visus Wiha keičiamus atsuktuvų antgalius (Nr. 659940 - 659946) galima dėti ir į Horex dinamometrinius atsuktuvus Nr. 659945.

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

**Techninis aprašymas**

maksimalus sukimo momentas	300 cNm
Indikatorius	analoginis
Skalės padalijimas, 1 padala =	10 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Antgalių laikiklis	D 6,3

Sūkių momento ribos	60 - 300 cNm
Sūkių momento ribos	0,6 - 3 Nm
Bendras ilgis L	153 mm
Svoris	300 g
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Feedback	ryškus
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

## Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis atsuktuvus  
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Priedai

Torque keičiama geležtė Phillips varžtams Kryžminių įpjovų  
dydis 1

659940 1

Torque keičiama geležtėPozidriv Kryžminių įpjovų dydis 1	659941 1
Torque keičiama geležtėPhillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 0	659940 0
Keičiama geležtė 1/4 colio	659947
Torque keičiama geležtėPozidriv Kryžminių įpjovų dydis 0	659941 0