

Įrankių rinkinys elektrikams, 82 vnt. be krepšio



Užsakymo data

Užsakymo numeris	680505
GTIN	2050001017710
Produktų klasė	66H

Aprašymas

Paskirtis:

Su svarbiausiais kokybiškais įrankiais, reikalingais elektros instaliacijai.

Turinys:

Spiralinių grąžtų HSS rinkinys, dėžutėje: 1 vnt. Nr. 115000 dyd. 1 – 10

STABILA® medinė liniuotė: 1 vnt. Nr. 466005 dyd. 2

Smūginis vielos prietaisas su spalvotais milteliais: po 1 vnt. Nr. 467590 dyd. 1; Nr. 467595 dyd. R

STABILA® gulsčiukas iš lengvojo metalo: 1 vnt. Nr. 467030 dyd. 400

DICK plokščia dildė su rankena, įkartų dydis 1: 1 vnt. Nr. 510100 dyd. 150

DICK pusapvalė dildė su rankena, įkartų dydis 2: 1 vnt. Nr. 513200 dyd. 150

DICK apvali dildė su rankena, įkartų dydis 2: 1 vnt. Nr. 514200 dyd. 150

Vielinis šepetys: 1 vnt. Nr. 575000 dyd. 3

PUK® universalus pjūklas: 1 vnt. Nr. 581220

Užmaunamų raktų rinkinys 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 630168 dyd. 6
(17 dalių)

Wera plokščias atsuktuvas, izoliuoti pagal VDE: po 1 vnt. Nr. 663100 dyd. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

PB Swiss Tools įtampos iki 250 V matuoklis: 1 vnt. Nr. 665020 dyd. 2,5

BENNING įtampos matuoklis „Analog“: 1 vnt. Nr. 473105 dyd. Analog

pridėtas krepšys: 1 vnt. Nr. 473336 dyd. B

Kontaktinis veržliaraktis, pagal EN 60900 izoliuotas iki 1000 V: 1 vnt. Nr. 665800 2 – 63 A

Wera atsuktuvas Phillips varžtams, izoliuoti pagal VDE: po 1 vnt. Nr. 668600 dyd. 1; 2

KNIPEX® kombinuotos replės, VDE izoliuotos: 1 vnt. Nr. 701700 dyd. 160

KNIPEX® vamzdinės replės, VDE izoliuotos: 1 vnt. Nr. 705740 dyd. 250

KNIPEX® replės prailgintomis žiaunomis su ašmenimis, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr. 713300 dyd. 160

KNIPEX® šoninio kirpimo žnyplės, VDE izoliuotos: 1 vnt. Nr. 725300 dyd. 160

KNIPEX® izoliacijos nuėmimo replės, VDE izoliuotos: 1 vnt. Nr. 728750 dyd. 160

JOKARI® izoliacijos nuėmimo peilis: 1 vnt. Nr. 728010 dyd. 8 – 28

RENNSTEIG akmens kaltas, plokščias: 1 vnt. Nr. 742500 dyd. 250

RENNSTEIG akmens kaltas, smailas: 1 vnt. Nr. 742600 dyd. 250

RENNSTEIG elektrikams skirtas akmens kaltas, plokščias: 1 vnt. Nr. 743000 dyd. 250

GARANT šaltkalvio plaktukas su riešutmedžio kotu: 1 vnt. Nr. 750110 dyd. 500

Kūjai su kotu: 1 vnt. Nr. 751055 dyd. 1

Ideal skardos žirklys su perdava: 1 vnt. Nr. 766000 dyd. 260

Žirklys telefoniniams laidams: 1 vnt. Nr. 769005 dyd. 130

Milwaukee® kietlydiniai akmens grąžtai plastikinėje dėžutėje: 1 vnt. Nr. 786081 dyd. 5 (Ø 4 – 10 mm)

Staliaus kaltas: 1 vnt. Nr. 794800 dyd. 16

RUNPOTEC® nailoninė įtraukimo virvė: 1 vnt. Nr. 814862 dyd. 10

Gilintuvas: 1 vnt. Nr. 831700 dyd. 110

Fiksuotas kabelių peilis: 1 vnt. Nr. 844300

Izoliacinė juosta, juoda: 1 vnt. Nr. 083654 dyd. BLACK

Žibintuvėlis, LED: 1 vnt. Nr. 081437 dyd. BLACK

Mentelė: 1 vnt. Nr. 087650 dyd. 50

Guminis indas tinkui: 1 vnt. Nr. 087680 dyd. 125

Teptukas: 1 vnt. Nr. 087005 dyd. 20

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės.

Techninis aprašymas

Įmontuotų baterijų Nr.	081557 LR3
Baterijų kiekis	3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Įrankių rinkinys

Priedai

Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 3,5 mm	663100 3,5
Plokščioji dildė Ilgis be antgalio 150 mm	510100 150

LED kišeninis prožektorius su baterijomis Spalva BLACK	081437 BLACK
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 6,5 mm	663100 6,5
Ideal skardos žirklys su 2 komponentų rankenomis Visas ilgis 260 mm	766000 260
Apvali dildė Ilgis be antgalio 150 mm	514200 150
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena Phillips varžtams izoliuoti Kryžminių įpjovų dydis 1	668600 1
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 8 mm	663100 8
Kombinuotos replės, chromuotos izoliuotos pagal VDE Visas ilgis 160 mm	701700 160
Stalio kaltas su medine rankena Ašmenų plotis 16 mm	794800 16
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis izoliuotos pagal VDE Visas ilgis 160 mm	713300 160
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 5,5 mm	663100 5,5
Ženklinimo virvė 30 m Suvyniojimo (įtraukimo) svirtis (x-kartų) 1	467590 1
Įsukamų saugiklių raktas izoliuotas	665800
Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos pagal VDE Visas ilgis 160 mm	725300 160
1/4 colio keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 17 vnt. Tipas 6	630168 6
Akmens kaltas plokščias Visas ilgis 250 mm	742500 250
Nailoninė įtraukimo virvė Juostos ilgis 10 m	814862 10
Glaistyklė, su medine rankena Plotis 50 mm	087650 50
Indas tinkui Maksimalus Ø 125 mm	087680 125
Akmens kaltas smailas Visas ilgis 250 mm	742600 250
Elektriko žirklys, nikeliuotose laidų pjovikliu Visas ilgis 130 mm	769005 130
Pramoninis apvalus teptukas Ø 20 mm	087005 20
	663100 4

Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 4 mm

Įtampos indikatorius Ašmenų plotis 2,5 mm	665020 2,5
Izoliacijos nuėmimo peilis lenktais ašmenimis Kabelio Ø 8-28 mm	728010 8-28
Nelankstomas kabelių peilis	844300
Pusapvalė dildė Ilgis be antgalio 150 mm	513200 150
Universalus pjūklas „PUK“ su universaliu pjūkleliu (310)Fiksuota rankena	581220
Milteliniai dažai ženklavimo virvei250 g Tipas R	467595 R
Įtampos matuoklisDUSPOL® Prietaiso tipas ANALOG	473105 ANALOG
Vamzdinės replės Alligator®rankenos su apvalkalais pagal VDE Visas ilgis 250 mm	705740 250
Izoliacijos nuėmimo replės, chromuotosizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 160 mm	728750 160
Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114000 dėžutėje Tipas 1-10	115000 1-10
Izoliacinė juosta Spalva BLACK	083654 BLACK
Krepšys Duspol Tipas B	473336 B
Vielinis rankinis šepetysLygūs šeriai iš plieninės vielos 0,35 mm Darbinių eilių skaičius 3	575000 3
Elektriko kaltas Visas ilgis 250 mm	743000 250
Gilintuvas su plastikine rankena Geležtės ilgis 110 mm	831700 110
Šaltkalvio plaktukas sukoto apsauga Svoris be koto 500 g	750110 500
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena Phillips varžtamsizoliuoti Kryžminių įpjovų dydis 2	668600 2
Gulsčiukas iš lengvojo metalo Ilgis 400 mm	467030 400
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 100 mm	519400 100
Medinė sulankstoma liniuotė, geltona Ilgis 2 m	466005 2