

**Dinamometrinis atsuktuvus su skale, Maksimalus sukimo momentas: 600cNm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	659945 600
GTIN	4045197514028
Produktų klasė	62E

**Aprašymas****Modelis:**

Patogi rankena, kad būtų galima be problemų perduoti nustatytus sukimo momentus. Gerai matoma, nuo nešvarumų apsaugota mikrometrų skalė. Fiksatorius rankenos gale nuo netyčinio perreguliuavimo. Į komplektą įeina keičiama geležtė, skirta 1/4 colio antgaliams tvirtinti.

**Funkcija:**

Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvus gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl.

**Paskirtis:**

Kontroliuojamam priveržimui, kai nurodytas sukimo momentas nustatytas iš anksto.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pastaba:**

Visus Wiha keičiamus atsuktuvų antgalius (Nr. 659940 - 659946) galima dėti ir į Horex dinamometrinius atsuktuvus Nr. 659945.

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukilibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

**Techninis aprašymas**

Indikatorius	analoginis
Skalės padalijimas, 1 padala =	20 cNm
maksimalus sukimo momentas	600 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Antgalių laikiklis	D 6,3

Sūkių momento ribos	120 - 600 cNm
Sūkių momento ribos	1,2 - 6 Nm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Svoris	300 g
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	ryškus
Bendras ilgis L	153 mm
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

## Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis atsuktuvus Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Priedai

Keičiama geležtė 1/4 colio

659947

659940 0

Torque keičiama geležtėPhillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 0

Torque keičiama geležtėPozidriv Kryžminių įpjovų dydis 0

659941 0

Torque keičiama geležtėPozidriv Kryžminių įpjovų dydis 1

659941 1

Torque keičiama geležtėPhillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1

659940 1