

## Įrankių rinkinys, 29 vnt., įrankiai izoliuoti pagal VDE įrankių portfelyje



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	680540
GTIN	2050001017611
Produktų klasė	66H

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Su įrankiais, izoliuotais pagal DIN EN 60900 / VDE 0682. Įrankių portfelis iš lygios dirbtinės odos.

#### Tiekimo sudėtis:

Veržliaraktis vienu atviru galu: Po 1 vnt. Nr. 613333 dyd. 10; 13; 16; 17; 18; 19

**wiha** užmaunamas raktas su rankena: Po 1 vnt. Nr. 622500 dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

Elektrikams skirtas plokščias atsuktuvus: po 1 vnt. Nr. 663301 dyd. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

**PB Swiss Tools** įtampos iki 250 V matuoklis: 1 vnt. Nr. 665020 dyd. 2,5

**BENNING** įtampos matuoklis „Analog“: 1 vnt. Nr. 473105 dyd. ANALOG

Kontaktinis veržliaraktis, izoliuotas iki 1000 V pagal EN 60900.: 1 vnt. Nr. 665800

Elektriko atsuktuvus Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 668631 dyd. 1; 2

**KNIPEX**® kombinuotos replės, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr. 701700 dyd. 180

**KNIPEX**® plokščios replės su ašmenimis: 1 vnt. Nr. 713300 dyd. 200

**KNIPEX**® šoninio kirpimo žnyplės, VDE izoliuotos: 1 vnt. Nr. 725300 dyd. 160

**KNIPEX**® izoliacijos nuėmimo replės, VDE izoliuotos: 1 vnt. Nr. 728750 dyd. 160

**KNIPEX**® kabelių žirkklės: 1 vnt. Nr. 730350 dyd. 165

**KNIPEX**® nelankstomas kabelių peilis: 1 vnt. Nr. 844410

#### Pastaba:

Tiekama su įrankių portfelyje surūšiuotais įrankiais.

## Techninis aprašymas

Dalių skaičius	29
Produkto rūšis	Įrankių rinkinys

## Priedai

Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 3,5 mm	663301 3,5
Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 5,5 mm	622500 5,5
Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 7 mm	622500 7
Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 9 mm	622500 9
Įsukamų saugiklių raktasizoliuotas	665800
Veržliaraktis vienu atviru galuizoliuotas Rakto dydis 18 mm	613330 18
Elektriko atsuktuvus Phillips varžtamsizoliuotas Kryžminių įpjovų dydis 2	668631 2
Įtampos indikatorius Ašmenų plotis 2,5 mm	665020 2,5
Kabelių žirkklės, rankenos su 2K apvalkalaisizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 165 mm	730350 165
Kombinuotos replės, chromuotosizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 180 mm	701700 180
Veržliaraktis vienu atviru galuizoliuotas Rakto dydis 16 mm	613330 16
Tiesios replės prailgintomis žiaunomisizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 200 mm	713300 200
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 6,5 mm	663301 6,5
Veržliaraktis vienu atviru galuizoliuotas Rakto dydis 13 mm	613330 13
Elektriko atsuktuvus Phillips varžtamsizoliuotas Kryžminių įpjovų dydis 1	668631 1
Nelankstomas kabelių peilispilnai izoliuotos pagal VDE	844410

Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotosizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 160 mm	725300 160
Veržliaraktis vienu atviru galuizoliuotas Rakto dydis 10 mm	613330 10
Veržliaraktis vienu atviru galuizoliuotas Rakto dydis 19 mm	613330 19
Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 6 mm	622500 6
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 4 mm	663301 4
Įtampos matuoklisDUSPOL® Prietaiso tipas ANALOG	473105 ANALOG
Izoliacijos nuėmimo replės, chromuotosizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 160 mm	728750 160
Veržliaraktis vienu atviru galuizoliuotas Rakto dydis 17 mm	613330 17
Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 10 mm	622500 10
Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 8 mm	622500 8
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 5,5 mm	663301 5,5
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 2,5 mm	663301 2,5
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 3 mm	663301 3
Įtampos indikatoriusDUSPOL® Prietaiso tipas ANALOG	473106 ANALOG
Įrankių portfelis su užtrauktuku, perskirtas per vidurį	691538