

KANON
Dinamometrinis atsuktuvas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 15cNm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	659949 15
GTIN	4580125347700
Produktų klasė	66F

Aprašymas
Modelis:

Galima nustatyti pagal mikrometrinę skalę. Profiliuota rankena iš lengvojo metalo.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, atsuktuvas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Ø	16 mm
maksimalus sukimo momentas	15 cNm
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,1 cNm
Indikatorius	analoginis
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Antgalių laikiklis	F 6,3
Sūkių momento ribos	1 - 15 cNm
Sūkių momento ribos	0,01 - 0,15 Nm
Bendras ilgis L	107 mm

Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Svoris	60 g
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Feedback	ryškus
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Kalibravimas	O3
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas
Dinamometrinis atsuktuvus dvipusis
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2