

## Įrankių rinkinys elektronikos darbams, 118 vnt. be lagamino



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	680405
GTIN	2050001016805
Produktų klasė	66H

### Aprašymas

#### Turinys:

**GARANT** slankmatis: 1 vnt. Nr. 410100 dyd. 150

**Stahlwille**® maži veržliarakčiai: po 1 vnt. Nr. 613500 dyd. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13

L formos raktas vidiniam šešiabriauniui: po 1 vnt. Nr. 626038 dyd. 0,7; 0,9

1 vnt. Nr. 626037 dyd. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

po 1 vnt. Nr. 626039 dyd. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16

1/4 colio **GARANT** galvučių rinkinys: 1 vnt. Nr. 630325 dyd. SD (41 vnt.)

**PB Swiss Tools** plokščias elektriko atsuktuvas: po 1 vnt. Nr. 663000 dyd. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5

**PB Swiss Tools** trumpų atsuktuvų rinkinys varžtams su įpjova: po 1 vnt. Nr. 664100 dyd. 5,5; 8

**PB Swiss Tools** lenktų/L formos raktų rinkinys varžtams su įpjova: po 1 vnt. Nr. 664800 dyd. 4; 5,5

**PB Swiss Tools** lenktas raktas Phillips varžtams: po 1 vnt. Nr. 669400 dyd. 1; 2

**PB Swiss Tools** raktas Phillips varžtams: po 1 vnt. Nr. 668000 dyd. 0; 1; 2; 1K; 2K

paieškos veidrodžiai: 1 vnt. Nr. 081620 dyd. 23

**Wera** plokščias atsuktuvas elektronikai: Po 1 vnt. Nr. 669900 dyd. 2,5, 3, 4

**Wera** atsuktuvas elektronikai Phillips varžtams: po 1 vnt. Nr. 669905 dyd. 0; 1

**Wera** atsuktuvas elektronikai Pozidriv varžtams: 1 vnt. Nr. 669910 dyd. 0

**KNIPEX**® vamzdinės replės Cobra®: 1 vnt. Nr. 705800 dyd. 125

antimagnetinis pincetas, smailais galais: 1 vnt. Nr. 727520 dyd. AM

antimagnetinis pincetas, laiptuotas / bukais galais: 1 vnt. Nr. 727580 dyd. AM

antimagnetiniai kryžminiai pincetai, lenkti / bukais galais: 1 vnt. Nr. 727700 dyd. AM

Antimagnetinis pincetas, skirtas Micro-Packages: 1 vnt. Nr. 727840 dyd. AM

antimagnetinis pincetas, izoliuotas, smailais galais: 1 vnt. Nr. 727920 dyd. AM  
 Montažinės užspaudimo replės: 1 vnt. Nr. 727950 dyd. 200  
**GARANT** elektronikai skirtos šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 726210 dyd. 125  
**GARANT** elektronikai skirtos smailios replės: 1 vnt. Nr. 727170 dyd. 140  
**GARANT** elektronikai skirtos plokščios replės: 1 vnt. Nr. 727165 dyd. 140  
**GARANT** vanadžio šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 723040 dyd. 160  
**GARANT** automatinės izoliacijos nuėmimo replės: 1 vnt. Nr. 728613 dyd. 6  
 Pincetas lako nuėmimui: 1 vnt. Nr. 728770 dyd. 120  
 Kabelių žirklys, mažos: 1 vnt. Nr. 730100 dyd. 160  
 Kaiščiamušis su įvore: 1 vnt. Nr. 748201 dyd. 9 (0,9 - 5,9 mm)  
 Šaltkalvio plaktukas su riešutmedžio kotu: 1 vnt. Nr. 750100 dyd. 100  
**Tajima** universalus peilis su nulaužiamomis geležtėmis: 1 vnt. Nr. 844900  
 Reguliuojamas veržliaraktis: 1 vnt. Nr. 813961 dyd. 150  
 Izoliacinė juosta, juoda: 1 vnt. Nr. 083654 JUODA  
 Žibintuvėlis, LED: 1 vnt. Nr. 081437 JUODA

**Pastaba:****Įrankis tiekiamas be pakuotės.****Techninis aprašymas**

Įmontuotų baterijų Nr.	081557 LR3
Baterijų kiekis	3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Įrankių rinkinys

**Priedai**

6-briaunis lenktas raktasnikeliuotas Šešiabriaunis 1,5 mm	626037 1,5
6-briaunis lenktas raktasnikeliuotas Šešiabriaunis 3/16 in	626039 3/16
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjova ir Classic varžtamsizoliuotas Ašmenų plotis b 4 mm	663000 4
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjova ir Classic varžtamsizoliuotas Ašmenų plotis b 5,5 mm	663000 5,5
Atsuktuvus su plastikine rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2K	668000 2K
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm	613500 5,5

Plastikinis dėklas 6-briauniams L formos raktams Tipas 8	626250 8
Atsuktuvus varžtams su įpjova, trumpas Ašmenų plotis b 8 mm	664100 8
Paieškos veidrodis Veidrodžio matmenys 23 mm	081620 23
Izoliacijos nuėmimo replės Laido skerspjūviui 6 mm <sup>2</sup>	728613 6
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjova ir Classic varžtamsizoliuotas Ašmenų plotis b 2 mm	663000 2
Izoliacinė juosta Spalva BLACK	083654 BLACK
6-briaunis lenktas raktasnikeliuotas Šešiabriaunis 5 mm	626037 5
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 3,2 mm	613500 3,2
Šaltkalvio plaktukas suapsaugine koto įvore Svoris be koto 100 g	750100 100
Atsuktuvus su plastikine rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	668000 1
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	613500 7
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	613500 10
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5 mm	613500 5
6-briaunis lenktas raktasfosfatuotas Šešiabriaunis 0,9 mm	626038 0,9
Pincetas mikroschemų ištraukimui, 8–14 kontaktų Medžiaga AM	727840 AM
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjova ir Classic varžtamsizoliuotas Ašmenų plotis b 2,5 mm	663000 2,5
Atsuktuvus varžtams su įpjova, trumpas Ašmenų plotis b 5,5 mm	664100 5,5
Atsuktuvų elektronikai rinkinys Phillips varžtamsESD Kryžminių įpjovų dydis 0	669905 0
Montažinės replės su fiksatoriumi Visas ilgis 200 mm	727950 200
Lenktas atsuktuvus varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 4 mm	664800 4
6-briaunis lenktas raktasnikeliuotas Šešiabriaunis 4 mm	626037 4
Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	723040 160
6-briaunis lenktas raktasnikeliuotas Šešiabriaunis 3/32 in	626039 3/32

Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjovaKraftform Micro, ESD Ašmenų plotis b 2,5 mm	669900 2,5
6-briaunis lenktas raktasnikeliuotas Šešiabriaunis 1/16 in	626039 1/16
Atsuktuvus su plastikine rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	668000 2
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	613500 8
6-briaunis lenktas raktasnikeliuotas Šešiabriaunis 2,5 mm	626037 2,5
Lenktas raktas Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	669400 1
6-briaunis lenktas raktasnikeliuotas Šešiabriaunis 1,3 mm	626037 1,3
Pincetas forma AA tiesus, izoliuotas Medžiaga AM	727920 AM
Replės prailgintomis žiaunomis elektronikai Visas ilgis 140 mm	727165 140
Atsuktuvų elektronikai rinkinys Pozidriv varžtamsESD Kryžminių įpjovų dydis 0	669910 0
Slankmatis Matavimo diapazonas 150 mm	410100 150
LED kišeninis prožektorius su baterijomis Spalva BLACK	081437 BLACK
6-briaunis lenktas raktasnikeliuotas Šešiabriaunis 3 mm	626037 3
Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjovaKraftform Micro, ESD Ašmenų plotis b 4 mm	669900 4
Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, standartinė galvutė Visas ilgis 125 mm	726210 125
Atsuktuvų elektronikai rinkinys Phillips varžtamsESD Kryžminių įpjovų dydis 1	669905 1
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 4 mm	613500 4
Kaiščiamušių su kreipiančiąja įvore rinkinysplastikiniame dėkle Kaiščiamušių skaičius 9	748201 9
Atsuktuvus su plastikine rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1K	668000 1K
Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjovaKraftform Micro, ESD Ašmenų plotis b 3 mm	669900 3
Mažos kabelių žirkklės Visas ilgis 160 mm	730100 160
Reguliuojamas veržliaraktis, rankena su apvalkalu Visas ilgis 150 mm	813961 150

Atsuktuvas su plastikine rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 0	668000 0
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm	613500 11
Suplonintas bukas pincetas, galiukai 2,5 mm pločio, 120 mm, forma 2a Medžiaga AM	727580 AM
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	613500 13
Lenktas atsuktuvas varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm	664800 5,5
6-briaunis lenktas raktasfosfatuotas Šešiabriaunis 0,7 mm	626038 0,7
6-briaunis lenktas raktasnikeliuotas Šešiabriaunis 1/8 in	626039 1/8
Pincetas lako nuėmimui su 0,6 mm peiliais Visas ilgis 120 mm	728770 120
Smailios žnyplės elektronikai Visas ilgis 140 mm	727170 140
Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 41 vnt. Tipas SD	630325 SD
Smailas pincetas, 125 mm, forma AA Medžiaga AM	727520 AM
Kryžminis pincetas, bukas / lenktas, 160 mm Medžiaga AM	727700 AM
6-briaunis lenktas raktasnikeliuotas Šešiabriaunis 2 mm	626037 2
Universalus peilissu 3 geležtėmis, 9 mm	844900
Lenktas raktas Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	669400 2
Elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova ir Classic varžtamsizoliuotas Ašmenų plotis b 3,5 mm	663000 3,5
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 9 mm	613500 9
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 6 mm	613500 6
Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikorozine danga Visas ilgis 125 mm	705800 125