

Įrankių rinkinys montuotojams, 90 vnt. su GARANT įrankių lagaminu



Užsakymo data

Užsakymo numeris	680275
GTIN	2050001016867
Produktų klasė	66H

Aprašymas

Paskirtis:

Labai vertingas bazinis rinkinys skirtas įrenginių, mašinų, prietaisų ir t.t. techninei priežiūrai ir profilaktikai.

Tiekimo sudėtis:

WIHA plastikinis sulankstomas metras, 2 m: 1 vnt. Nr. 466200 dyd. 2

DICK naši plokščia dildė su rankena: 1 vnt. Nr. 515000 dyd. 200

GARANT mini siaurapjūklis: 1 vnt. Nr. 581195

GARANT kombinuotųjų veržliarakčių rinkinys: 1 vnt. Nr. 613610 dyd. 9 (5,5 - 19 mm)

PB Swiss Tools lenktų/L formos raktų rinkinys Torx® varžtams: 1 vnt. Nr. 624810 dyd. 8 (TX6 – TX25)

GARANT 6-briaunių lenktų raktų rinkinys su rutuline galvute ir laikymo funkcija plastikiniame dėkle: 1 vnt. Nr. 627132 dyd. 9 (1,5 - 10 mm)

GARANT 1/4 colio galvučių rinkinys: 1 vnt. Nr. 630299 dyd. 6 (39 vnt.)

GARANT plokščių atsuktuvų rinkinys: 1 vnt. Nr. 660036 dyd. 6 (3,5 - 10 mm)

GARANT Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 667702 dyd. 1; 2

GARANT kombi replės: 1 vnt. Nr. 700940 dyd. 180

KNIPEX® vamzdinės replės: 1 vnt. Nr. 705800 dyd. 250

GARANT replės prailgintomis žiaunomis, lenktos: 1 vnt. Nr. 713440 dyd. 200

KNIPEX® tiesios replės vidiniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719790 dyd. J2

KNIPEX® tiesios replės išoriniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719890 dyd. A2

GARANT šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 724840 dyd. 160
PB Swiss Tools kaltų ir pramuštuvų rinkinys: 1 vnt. Nr. 745100, 6 dalių
 Šaltkalvio plaktukas su 3K kotu: 1 vnt. Nr. 750450 dyd. 300
 Kombinuotas šaltkalvio plaktukas / su minkšta galvute: 1 vnt. Nr. 754880 dyd. 30
GARANT įrankių lagaminas: 1 vnt. Nr. 692790
Pastaba:
Įrankis tiekiamas be pakuotės.

Techninis aprašymas

Produkto rūšis

Įrankių rinkinys

Priedai

Universali plokščia dildė su rankena, specialios formos įkartos Ilgis be antgalio 200 mm	515000 200
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas A2	719890 A2
Atsuktuvas su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	667690 1
Šaltkalvio plaktukas su 3K kotu Svoris be koto 300 g	750450 300
Atsuktuvų rinkinys su 2K Haptoprene rankena varžtams su įpjova Atsuktuvų skaičius 6	660031 6
Plastikinė sulankstoma liniuotė Ilgis 2 m	466200 2
Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 39 vnt. Tipas 6	630299 6
6-briaunių lenktų atsuktuvų rinkinys su rutuliniu fiksatoriumi chromuoti Atsuktuvų skaičius 9	627132 9
Lenktos replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 200 mm	713440 200
Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikorozinė danga Visas ilgis 250 mm	705800 250
Kombinuotas plaktukas Plaktuko galvutės Ø 30 mm	754880 30
Kombinuotų veržliarakčių rinkinys Raktų skaičius 9	613610 9
Įrankių lagaminas servisui iš X-ABS su skyreliais	692790
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J2	719790 J2

Kombinuotos replės, chromuotos, 2K rankenos su apvalkalais Visas ilgis 180 mm	700940 180
Kaltų ir pramuštuvų rinkinys plastikiniame dėkle Aukšta kokybė Įrankių skaičius 6	745100 6
Atsuktuvus su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	667690 2
Kombinuotų veržliarakčių rinkinys Raktų skaičius 9	613510 9
L formos raktų rinkinys Torx® varžtams chromuoti Atsuktuvų skaičius 8	624810 8
Mini pjūklas Ergonomiška rankena	581195
Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	724840 160
Įrankių rinkinys montuotojams, 90 vnt. be įrankių lagamino	680280