

KANON
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, Maksimalus sukimo momentas: 30cNm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	659949 30
GTIN	4580125347717
Produktų klasė	66F

Aprašymas
Modelis:

Galima nustatyti pagal mikrometrinę skalę. Profiliuota rankena iš lengvojo metalo.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, atsuktuvus duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	30 cNm
∅	16 mm
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,2 cNm
Indikatorius	analoginis
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Antgalių laikiklis	F 6,3
Sūkių momento ribos	2 - 30 cNm
Sūkių momento ribos	0,02 - 0,3 Nm
Bendras ilgis L	107 mm

Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Svoris	60 g
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Feedback	ryškus
Kalibravimas	O3
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis atsuktuvus dvipusis Maksimalus sukimo momentas 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
---	------------------