

## Įrankių rinkinys montuotojams, 90 vnt. be įrankių lagamino



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	680280
GTIN	2050001017383
Produktų klasė	66H

### Aprašymas

#### Paskirtis:

**Labai vertingas bazinis rinkinys** skirtas **įrenginių, mašinų, prietaisų ir t.t. techninei priežiūrai ir profilaktikai.**

#### Tiekimo sudėtis:

**WIHA** plastikinis sulankstomas metras, 2 m: 1 vnt. Nr. 466200 dyd. 2

**DICK** naši plokščia dildė su rankena: 1 vnt. Nr. 515000 dyd. 200

**GARANT** mini siaurapjūklis: 1 vnt. Nr. 581195

**GARANT** kombinuotųjų veržliarakčių rinkinys: 1 vnt. Nr. 613610 dyd. 9 (5,5 - 19 mm)

**PB Swiss Tools** lenktų/L formos raktų rinkinys Torx® varžtams: 1 vnt. Nr. 624810 dyd. 8 (TX6 – TX25)

**GARANT** 6-briaunių lenktų raktų rinkinys su rutuline galvute ir laikymo funkcija plastikiniame dėkle: 1 vnt. Nr. 627132 dyd. 9 (1,5 - 10 mm)

**GARANT** 1/4 colio galvučių rinkinys: 1 vnt. Nr. 630299 dyd. 6 (39 vnt.)

**GARANT** plokščių atsuktuvų rinkinys: 1 vnt. Nr. 660036 dyd. 6 (3,5 - 10 mm)

**GARANT** Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 667702 dyd. 1; 2

**GARANT** kombi replės: 1 vnt. Nr. 700940 dyd. 180

**KNIPEX®** vamzdinės replės: 1 vnt. Nr. 705800 dyd. 250

**GARANT** replės prailgintomis žiaunomis, lenktos: 1 vnt. Nr. 713440 dyd. 200

**KNIPEX®** tiesios replės vidiniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719790 dyd. J2

**KNIPEX®** tiesios replės išoriniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719890 dyd. A2

**GARANT** šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 724840 dyd. 160

**PB Swiss Tools** kaltų ir pramuštuvų rinkinys: 1 vnt. Nr. 745100, 6 dalių

Šaltkalvio plaktukas su 3K kotu: 1 vnt. Nr. 750450 dyd. 300

Kombinuotas šaltkalvio plaktukas / su minkšta galvute: 1 vnt. Nr. 754880 dyd. 30

**Pastaba:**

**Įrankis tiekiamas be pakuotės.**

## Techninis aprašymas

Produkto rūšis

Įrankių rinkinys

## Priedai

Atsuktuvus su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams  
Kryžminių įpjovų dydis 1

667690 1

Kombinuotos replės, chromuotos, 2K rankenos su  
apvalkalais Visas ilgis 180 mm

700940 180

Atsuktuvų rinkinys su 2K Haptoprene rankena varžtams su  
įpjova Atsuktuvų skaičius 6

660031 6

6-briaunių lenktų atsuktuvų rinkinys su rutuliniu  
fiksatoriumichromuoti Atsuktuvų skaičius 9

627132 9

Kombinuotų veržliarakčių rinkinys Raktų skaičius 9

613510 9

Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikorozine danga  
Visas ilgis 250 mm

705800 250

L formos raktų rinkinys Torx® varžtamschromuoti  
Atsuktuvų skaičius 8

624810 8

Kombinuotas plaktukas Plaktuko galvutės Ø 30 mm

754880 30

Kaltų ir pramuštuvų rinkinys plastikiniame dėkleAukšta  
kokybė Įrankių skaičius 6

745100 6

Atsuktuvus su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams  
Kryžminių įpjovų dydis 2

667690 2

Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys39 vnt. Tipas 6

630299 6

Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su  
apvalkalais Visas ilgis 160 mm

724840 160

Šaltkalvio plaktukas su 3K kotu Svoris be koto 300 g

750450 300

Mini pjūklasErgonomiška rankena

581195

Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas A2	719890 A2
Kombinuotų veržliarakčių rinkinys Raktų skaičius 9	613610 9
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J2	719790 J2
Plastikinė sulankstoma liniuotė Ilgis 2 m	466200 2
Universali plokščia dildė su rankena, specialios formos įkartos Ilgis be antgalio 200 mm	515000 200
Lenktos replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 200 mm	713440 200
Atsuktuvai su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 4 mm	660030 4
Atsuktuvai su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 6,5 mm	660030 6,5
Atsuktuvai su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm	660030 5,5
Atsuktuvai su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm	660030 3,5
Atsuktuvai su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 10 mm	660030 10
Atsuktuvai su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 8 mm	660030 8