



## Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 25mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 116320 25     |
| GTIN             | 4045197029744 |
| Produktų klasė   | 12C           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, **ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.**

#### Rekomendacija:

#### Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

#### Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

### Techninis aprašymas

|   |               |
|---|---------------|
| Užspaudimo griovelio ilgis c                            | 160 mm        |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>                            | 25 mm         |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 2             |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>               | 0,25 mm/aps,  |
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | h8            |
| Bendras ilgis L   | 281 mm        |
| Morzės kūgio MK dydis                                   | 3             |
| Norma   | DIN 345       |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 122,5 mm      |
| Smailas kampas  | 118 laipsniai |
| Kotas   | Morzės kūgis  |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Danga                                | be dangos          |
| Ašmenys                              | HSS                |
| Tipas                                | N                  |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai    |
| Vidinis aušinimas                    | ne                 |
| Spalvinis žymėjimas                  | be                 |
| Produkto rūšis                       | Spiralinis gražtas |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 40 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 30 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 25 m/min       | P         |
| Ketus (G)                      | ribotai tinka | 25 m/min       | K         |
| Alyva                          | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                 | tinka         |                |           |