

HOLEX**Rankinis kniediklis, Tipas: HN35****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	770200 HN35
GTIN	4045197197368
Produktų klasė	72E

Aprašymas**Modelis:**

Nebrangus universalus kniediklis.

Paskirtis:

Aklinųjų kniedžių apdirbimui (visų medžiagų).

Atsarginė dalis:

Griebtuvai Nr. 770230, antgalis Nr. 770240.

Techninis aprašymas

Svoris	500 g
plieninėms kniedėms	3 - 4 mm
aklinošioms kniedėms iš aliuminio ir vario	3 - 5 mm
visas ilgis	265 mm
Produkto rūšis	Rankinis kniediklis

Priedai

Kojelės spyruoklės Tipas HN35	770250 HN35
Atsarginis antgalis Tipas 125	770240 125

Atsarginis antgalis Tipas 123	770240 123
Atsarginis antgalis Tipas 024	770240 024
Atsarginis antgalis Tipas 124	770240 124
Atsarginių kumštelių pora	770230