

**KANON**
**Dinamometrinis atsuktuvus su skale, Maksimalus sukimo momentas: 120cNm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	659949 120
GTIN	4580125347540
Produktų klasė	66F

**Aprašymas**
**Modelis:**

Galima nustatyti pagal mikrometrinę skalę. Profiliuota rankena iš lengvojo metalo.

**Funkcija:**

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, atsuktuvus duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pastaba:**

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

**Techninis aprašymas**

Indikatorius	analoginis
Ø	30 mm
Skalės padalijimas, 1 padala =	1 cNm
maksimalus sukimo momentas	120 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Antgalių laikiklis	F 6,3
Sūkių momento ribos	20 - 120 cNm
Sūkių momento ribos	0,2 - 1,2 Nm
Bendras ilgis L	157 mm

Svoris	192 g
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Kalibravimas	O3
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

## Paslaugos

Kalibravimas  
Dinamometrinis atsuktuvus dvipusis  
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2