



Pneumatinis hidraulinis aklinųjų kniedžių kniediklis TAURUS®, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	770512 1
GTIN	4007081560009
Produktų klasė	74A

Aprašymas

Modelis:

Darbinis slėgis 5–7 bar. Nuimamas kniedžių surinkimo indas.

Privalumai:

Griebtuvų sistema užtikrina ilgą eksploataavimo laiką ir neslysta paėmus kniedžių smaigalius. Sunaudojama mažai suslėgto oro naudojant dviem veiksams: įmušimui ir smaigalio likučio nusiurbimui. Labai greitas darbo ciklas.

Tiekimo sudėtis:

Montavimo raktas SW 12/14 ir SW 14/17. 1 butelis hidraulinės alyvos 100 ml ir 1 alyvos pildymo indas. Su antgaliais 17/18, 17/20, 17/22.

Techninis aprašymas

Oro sunaudojimas vienai kniedei	1 l
Svoris	1,3 kg
aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki	3,2 mm
maksimalus virbo Ø	2,5 mm
Prietaiso eiga	15 mm

kniedėms iš plieno / aliuminio iki	4 mm
Žarnos jungtis	6 mm
Įmušimo jėga prie 5 bar	4200 N
Žarnos jungtis	1/4 in
Produkto rūšis	Aklinųjų kniedžių kniediklis