



Tikslios fiksavimo žiedų replės, Tipas: J31



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 719790 J31 |
| GTIN | 4003773048657 |
| Produktų klasė | 73F |

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.

Replės dengtos pilka antikorozine danga. Rankenos padengtos plastikiu.

Su įmontuotais smaigaliais. D forma – lenktos žiaunos 90°.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Smaigalių Ø | 2,25 mm |
| Forma | D |
| visas ilgis | 210 mm |
| vidiniams fiksavimo žiedams, kurių Ø | 40 - 100 mm |
| Norma | DIN 5256 D |
| Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, lenktas |
| Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu |
| Rankena | su plastikine danga |

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Medžiaga | Specialusis plienas |
| Viršūnės medžiaga | Specialusis plienas |
| Paviršius | su pilka antikorozine danga |
| su ribotuvu | ne |
| Rankena su fiksatoriumi | taip |
| Keičiami galiukai | ne |
| Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |