

**Rankinis kniediklis FLIPPER®****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	770280
GTIN	4007081010009
Produktų klasė	74A

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas, stabilus rankinis kniediklis **su kniedžių smaigalių surinkimo indu**. Valdymas viena ranka, reikia apie 30% mažiau jėgos. Po lūžio griebtuvo mechanizmas tvirtai laiko kniedės smaigalį paspaudus svirtį į priekį kniedės smaigalys paleidžiamas.

Paskirtis:

Aklinųjų kniedžių apdirbimui (visų medžiagų).

Tiekimo sudėtis:

Su antgaliu 10/24 (darbinėje padėtyje) ir 10/18, 10/29 (surinkimo inde) bei 1 montavimo raktu surinkimo inde.

visas ilgis: 212 mm

aklinsioms kniedėms iš aliuminio ir vario: 3 - 5 mm

aklinsioms kniedėms iš plieno ir nerūdijančiojo plieno: 3 - 4 mm

Svoris: 750 g

Techninis aprašymas

aklinsioms kniedėms iš aliuminio ir vario	3 - 5 mm
Svoris	750 g

visas ilgis	212 mm
aklinsioms kniedėms iš plieno ir nerūdijančiojo plieno	3 - 4 mm
Produkto rūšis	Rankinis kniediklis