



Pneumatinis hidraulinis aklinių kniedžių kniediklis TAURUS®, Tipas: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	770512 2
GTIN	4007081570008
Produktų klasė	74A

Aprašymas

Modelis:

Darbinis slėgis 5–7 bar. Nuimamas kniedžių surinkimo indas.

Privalumai:

Griebtuvų sistema užtikrina ilgą eksploataavimo laiką ir neslysta paėmus kniedžių smaigalius. Sunaudojama mažai suslėgto oro naudojant dviem veiksams: įmušimui ir smaigalio likučio nusiurbimui. Labai greitas darbo ciklas.

Tiekimo sudėtis:

Montavimo raktas SW 12/14 ir SW 14/17. 1 butelis hidraulinės alyvos 100 ml ir 1 alyvos pildymo indas. Su antgaliais 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.

Techninis aprašymas

kniedėms iš plieno / aliuminio iki	6 mm
Įmušimo jėga prie 5 bar	9000 N
Prietaiso eiga	18 mm
maksimalus virbo Ø	3,2 mm
Žarnos jungtis	6 mm

Svoris	1,6 kg
aklinsioms kniedėms iš visų medžiagų iki	5 mm
Oro sunaudojimas vienai kniedei	2,3 l
Žarnos jungtis	1/4 in
Produkto rūšis	Aklinųjų kniedžių kniediklis