



## Fiksavimo žiedų replės, Tipas: A11



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	719905 A11
GTIN	4045197493118
Produktų klasė	72B

### Aprašymas

**Modelis:**

Iškaltos iš vienos detalės. Replės, dengtos juoda antikorozine danga. Rankenos padengtos plastikiu. **B forma – lenktos žiaunos 90°.**

**Paskirtis:**

Įdėti ir išimti fiksavimo žiedams.

**Standartas:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	135 mm
Smaigalių Ø	1,3 mm
Forma	B
išorinių fiksavimo žiedų Ø	10 - 25 mm
Norma	DIN 5254 B
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Išorinis žiedas, lenktas
Žiaunų forma	Galai lenkti 90° kampu
Rankena	su plastikine danga

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	su juoda antikoroazine danga
Keičiami galiukai	ne
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės