



Pneumatinis hidraulinis aklinių kniedžių kniediklis TAURUS®, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	770512 3
GTIN	4007081580007
Produktų klasė	74A

Aprašymas

Modelis:

Darbinis slėgis 5–7 bar. Nuimamas kniedžių surinkimo indas.

Privalumai:

Griebtuvų sistema užtikrina ilgą eksploataavimo laiką ir neslysta paėmus kniedžių smaigalius. Sunaudojama mažai suslėgto oro naudojant dviem veiksams: įmušimui ir smaigalio likučio nusiurbimui. Labai greitas darbo ciklas.

Tiekimo sudėtis:

Montavimo raktas SW 12/14 ir SW 14/17. 1 butelis hidraulinės alyvos 100 ml ir 1 alyvos pildymo indas. Su antgaliais 17/36, 17/40, 17/45.

Techninis aprašymas

Prietaiso eiga	25 mm
kniedėms iš plieno / aliuminio iki	6,4 mm
Žarnos jungtis	6 mm
Oro sunaudojimas vienai kniedei	4,8 l
Įmušimo jėga prie 5 bar	14000 N

Svoris	1,9 kg
maksimalus virbo Ø	4,5 mm
aklinsioms kniedėms iš visų medžiagų iki	6,4 mm
Žarnos jungtis	1/4 in
Produkto rūšis	Aklinųjų kniedžių kniediklis