



Tikslios fiksavimo žiedų replės su ribotuvu, Tipas: J1



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 719792 J1 |
| GTIN | 4003773073864 |
| Produktų klasė | 73F |

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu ribotuvu.

C forma – tiesios žiaunos.

D forma – lenktos žiaunos 90°.

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.

Replės dengtos pilka antikorozine danga. Rankenos padengtos plastikumu.

Su įmontuotais smaigaliais.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Vidinis žiedas, tiesus

visas ilgis: 140 mm

vidiniams fiksavimo žiedams, kurių Ø: 12 - 25 mm

Smaigalių Ø: 1,25 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Smaigalių Ø | 1,25 mm |
| visas ilgis | 140 mm |
| vidiniams fiksavimo žiedams, kurių Ø | 12 - 25 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Forma | C |
| Norma | DIN 5256 C |
| Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, tiesus |
| Žiaunų forma | tiesus |
| Rankena | su plastikine danga |
| Medžiaga | Specialusis plienas |
| Viršūnės medžiaga | Specialusis plienas |
| Paviršius | su pilka antikorozine danga |
| su ribotuvu | taip |
| Rankena su fiksatoriumi | ne |
| Keičiami galiukai | ne |
| Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |