



## Fiksavimo žiedų replės, Tipas: A5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	719895 A5
GTIN	4003773024996
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

**Modelis:**

Rankenos iš plieno skardos su nustatymo įtaisu. **A forma – tiesios žiaunos.**

**Privalumai:**

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

**Paskirtis:**

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

**Standartas:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	560 mm
Forma	A
išorinių fiksavimo žiedų Ø	122 - 300 mm
Smaigalių Ø	3,5 mm
Norma	DIN 5254 A
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Išorinis žiedas, tiesus
Žiaunų forma	tiesus
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Valcuotas plienas, ypač tvirtas

Viršūnės medžiaga	Specialus įrankių plienas, grūdintas alyva
Paviršius	dažyta juodai milteliniu būdu
Rankena su fiksatoriumi	taip
Keičiami galiukai	taip
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės

---

## Priedai

Viršūnių pora fiksavimo žiedų replėms Forma A5	719910 A5
--	-----------