



## Akumuliatorinis aklinųjų kniedžių kniediklis PowerBird®



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	770505
GTIN	4007081240031
Produktų klasė	74A

### Aprašymas

#### Modelis:

Prietaisas be laidų lanksčiam naudojimui.

#### Privalumai:

Greitas darbas ir didelis našumas, elektroninis valdymas užtikrina veikimą.

#### Tiekimo sudėtis:

Su ličio jonų akumuliatoriumi Nr. 770527 ir įkrovikliu Nr. 770528 1 dyd. plastikiniame agaminėlyje. Antgaliai 17 / 32, 17 / 36, 17 / 40 ir 17 / 45.

Prietaiso eiga: 20 mm

aklinsioms kniedėms iš visų medžiagų iki: 6,4 mm

Įmušimo jėga: 14000 N

Akumuliatoriaus talpa: 14,4 Ah

Akumuliatoriaus įtampa: 2,6 V

Svoris su akumuliatoriumi: 2,2 kg

### Techninis aprašymas

Prietaiso eiga	20 mm
aklinsioms kniedėms iš visų medžiagų iki	6,4 mm

Įmušimo jėga	14000 N
Svoris su akumulatoriumi	2,2 kg
Akumulatoriaus įtampa	2,6 V
Akumulatoriaus talpa	14,4 Ah
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Aklinųjų kniedžių kniediklis

## Priedai

Įkroviklis Tipas 1	770528 1
Ličio jonų greitai keičiamas akumulatorius Talpa 2,6 Ah	770527 2,6