



Pneumatinis hidraulinis aklinių kniedžių kniediklis, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris

770513 1

GTIN

4045197559968

Produktų klasė

72E

Aprašas

Aprašymas:

Darbinis slėgis 6 - 7 bar. Nuimamas kniedžių surinkimo indas. Našus ir patikimas aklinių kniedžių kniediklis. Greitas ir saugus aklinių kniedžių apdirbimui su stipria griebtuvų sistema (kniedžių smaigaliai neslysta). Įvairiai nustatomas nusiurbimas, kad nulūžę kniedžių smaigaliai būtų pašalinti į surinkimo indą.

Tiekimo sudėtis:

Su antgaliais (tinkančiais plienui, nerūdijančiajam plienui, aliuminiui, variui): 2,4 – 3,4 mm, 4 mm.

Su antgaliais (tinkančiais aliuminiui): 2,4 mm, 4,8 mm. 1 butelis hidraulinės alyvos 50 ml.

Prietaiso eiga: 16 mm

Įmušimo jėga prie 6 bar: 6600 N

Oro sunaudojimas vienai kniedei: 3,4 l

Žarnos jungtis: 8 mm

maksimalus virbo Ø: 2,5 mm

aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki: 4 mm

Techninis aprašymas

Prietaiso eiga

16 mm

aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki	4 mm
kniedėms iš aliuminio iki	4,8 mm
maksimalus virbo Ø	2,5 mm
Svoris	1,7 kg
Oro sunaudojimas vienai kniedei	3,4 l
Žarnos jungtis	8 mm
Įmušimo jėga prie 6 bar	6600 N