



## Akumulatorinis aklinųjų kniedinių veržlių kniediklis FireBird®



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	770520
GTIN	4007081260039
Produktų klasė	74A

### Aprašymas

#### Modelis:

Akumulatorinis prietaisas aklinosioms kniedinėms veržlėms iki M10 aliuminiui, iki M8 plienui ir M6 nerūdijančiajam plienui.

#### Privalumai:

Labai našus, apdoroja daug vienetų vienu akumuliatoriaus įkrovimu. Paprasta ir saugus aklinųjų kniedinių veržlių įsukimas. Elektroninis jėgos nustatymo valdymas. Greitojo srieginių smaigalių keitimo sistema.

#### Tiekimo sudėtis:

po 1 srieginį kotą ir antgalį M4, M5 ir M6, 1 vidinį šešiabriaunį raktą, 2 dvipusius veržliarakčius 24×27, ličio jonų akumuliatorių Nr. 770527 ir įkroviklį Nr. 770528 dyd. 1 plastikiniame lagamine.

### Techninis aprašymas

Įmušimo jėga	13000 N
Svoris su akumuliatoriumi	2,1 kg
Akumuliatoriaus talpa	2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa	14,4 V

Akumuliatorių kiekis	1
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Aklinųjų kniedžių kniediklis

## Priedai

Atsarginis antgalis su srieginiu kotu Tipas M4	770522 M4
Atsarginis antgalis su srieginiu kotu Tipas M5	770522 M5
Atsarginis antgalis su srieginiu kotu Tipas M6	770522 M6
Ličio jonų greitai keičiamas akumulatorius Talpa 2,0 Ah	770527 2,0
Įkroviklis Tipas 1	770528 1