

**HOLEX****Fiksavimo žiedų replės, Tipas: J11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	719805 J11
GTIN	4045197492692
Produktų klasė	72B

**Aprašymas****Modelis:**

Iškaltos iš vienos detalės. Replės, dengtos juoda antikorozine danga. Rankenos padengtos plastiku.

**Su įmontuotais smaigaliais. D forma – lenktos žiaunos 90°.**

**Paskirtis:**

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

**Standartas:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Techninis aprašymas**

Forma	D
Smaigalių Ø	1,3 mm
visas ilgis	135 mm
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių Ø	12 - 25 mm
Norma	DIN 5256 D
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Vidinis žiedas, lenktas
Žiaunų forma	Galai lenkti 90° kampu
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	dengtos juoda antikorozine danga

Keičiami galiukai	ne
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės